


# Srauto droselis GRO-QS-3

Gaminio numeris: 193971

FESTO

be atbulinės funkcijos



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Droseliavimo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-3
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme su priedais Pasirenkamas
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	85 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	120 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	PA - sustiprintas
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	12 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	PA - sustiprintas
Material adjusting screw	aukštai legiruotas plienas