



# Dviejų stūmoklių cilindras DPZC-16-30-P-A-KF-S2

Gaminio numeris: 194413

FESTO

Su dviem lygiagrečiais dvikočiais stūmokliais, padėties nustatymui, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.

Pagal pareikalavimą, šios pavaros gali būti tiekiamos su ATEX sertifikatu. Duomenys pateikti "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" ir "CE-Zeichen" tinka tik pavaroms su sertifikatu.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Svorio centro atstumas tarp darbinės apkrovos ir jungo plokštės            | 0 mm   |
| Eiga   | 30 mm  |
| Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis                            | 15 mm  |
| Stūmoklio diameteras   | 16 mm  |
| Pavaros valdymo būdas  | Jungas   |
| Dempferiavimas   | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių    |
| Montavimo pozicija   | Bet koks   |
| Kreipiančioji  | Cirkuliuojantis guolio kreipiklis                    |
| Konstrukcija   | Kreipiančioji  |
| Pozicijos atpažinimas  | priartėjimo jutikliams                               |
| Variantai  | S2: Cilindro kotas iš abiejų pusių                   |
| Darbinis slėgis  | 1 ... 10 bar   |
| Maksimalus greitis   | 0,8 m/s  |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo                                     |
| ATEX kategorijos dujos   | II 2G  |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo   | c T4   |
| ATEX kategorijos dulkės  | II 2D  |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo                                       | c 120°C  |
| Nesprogi aplinkos temperatūra  | -5 °C ≤ Ta ≤ +60°C                                   |
| Darbinė terpė  | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)   | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)          |
| Atsparumo korozijai klasė CRC  | 0  |
| Aplinkos temperatūra   | -5 ... 60 °C   |
| Smūgio energija galinėse padėtyse  | 0,16 Nm  |
| Didž. leistina apkrova, priklausomai nuo eigos, esant užduotam atstumui xs | 14,9 N   |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant  | 181 N  |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant  | 181 N  |
| Judanti masė   | 193 g  |
| Produkto svoris  | 500 g  |
| alternatyvūs pajungimai  | Žiūrėkite produkto brėžinį                           |
| Pneumatinis pajungimas   | M5   |
| Informacija  | Be vario ir PTFE.                                    |
| Informacija apie uždengimą   | Aliuminio liejinys                                   |
| Informacija apie sandariklius  | NBR  |
| Informacija apie tvirtinimą  | Aliuminio liejinys                                   |
| Informacija apie stūmoklio kotą  | Grūdintas plienas                                    |