

# Plastikinis vamzdelis PQ-PA-28X2,5X3000

Gaminio numeris: 194594

FESTO

Suslėgtam orui, vakuumui ar skysčiams. Ilgis 3 m.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	28 mm
Vidinis diametras	23 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-25 ... 75 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 75 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,204 kg/m
Spalva	Juodas
Material tubing	PA