

# Slėgio reguliatorius LRS-1/4-D-O-MIDI

Gaminio numeris: 194628

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su rakinama reguliatoriaus galvute, darbinis slėgis iki 12 barų.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis                                   | Midi  |
| Serijos                                 | D   |
| Vykdiklio užraktas                      | Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu  |
| Montavimo pozicija                      | Bet koks  |
| Konstrukcija                            | tiesiogiai valdomas diafragmos reguliatorius  |
| Valdiklio funkcija                      | Pastovus išėjimo slėgis<br>su pirminiu slėgio kompensatoriumi<br>su antriniu išmetimu |
| Manometras                              | Prepared for G1/4   |
| Darbinis slėgis                         | 0 ... 16 bar  |
| Slėgio valdymo diapazonas               | 0,5 ... 12 bar  |
| Maksimali slėgio histerezė              | 0,2 bar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 2.100 l/min   |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertinės dujos                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)    |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Oro švarumo klasė išėjime               | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertinės dujos                   |
| Terpės temperatūra                      | -10 ... 60 °C   |
| Aplinkos temperatūra                    | -10 ... 60 °C   |
| Produkto svoris                         | 1.180 g   |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į priekinę panelę<br>Instaliavimas į liniją<br>su priedais              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | G1/4  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | G1/4  |
| Informacija                             | atitinka RoHS   |
| Material of connecting plate            | Cinkuota  |
| Material seals                          | NBR   |
| Material housing                        | Cinkuota  |