



Oro paruošimo blokas FRCS-1-D-7-O-DI-MAXI

Gaminio numeris: 194989

FESTO

S-serijos filtro/regulatoriaus ir tepimo taško kombinacija, su užraktu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drenea	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtru regulatorius be manometro proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	G1/4" paruošta
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Jėjimo slėgis 1	1 ... 16 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,4 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	5.200 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	2.600 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota
Informacija apie kolbą	PC