



# Oro paruošimo blokų kombinacija LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KA

Gaminio numeris: 195176

FESTO

Su užraktu ir manometru. Nominalus slėgis 12 bar., nesuteptam suslėgtam orui.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė  |
|---------------------------------------|--|
| Dydis                                 | Maksi  |
| Serijos                               | D  |
| Vykdiklio užraktas                    | Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu                 |
| Montavimo pozicija                    | vertikalus +/- 5°  |
| Filtravimo laipsnis                   | 40 µm  |
| Kondensato drena                      | Rankinis pasukimas                                       |
| Konstrukcija                          | Tvirtinimo elementas<br>Filtru regulatorius su manometru |
| Maksimalus kondensato kiekis          | 43 cm <sup>3</sup>                                       |
| Taurės apsauga                        | Metalinė kolbos apsauga                                  |
| Manometras                            | su manometru   |
| Slėgio valdymo diapazonas             | 0,5 ... 12 bar   |
| Jėjimo slėgis 1                       | 1 ... 16 bar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 5.200 l/min  |
| Darbinė terpė                         | Suslėgtas oras   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC         | 2  |
| Terpės temperatūra                    | -10 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                  | -10 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                       | 2.840 g  |
| Montavimo tipas                       | Pasirenkamas<br>Instaliavimas į liniją<br>su priedais    |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | G1/2   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | G1/2   |
| Informacija apie tvirtinimą           | Cinkuota   |
| Informacija apie kolbą                | PC   |