



Oro paruošimo blokų kombinacija LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KC-A

Gaminio numeris: 195181

FESTO

Su užraktu ir manometru. Nominalus slėgis 12 bar., nesuteptam suslėgtam orui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Ijungimo/išjungimo vožtuvas Filtru regulatorius su manometru
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Iėjimo slėgis 1	2 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	4.800 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	2.840 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota
Informacija apie kolbą	PC