


Pneumatinė sąsaja CPX-GP-CPA-10

Gaminio numeris: 195710
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Moduliniam elektriniam terminalui CPX.](#)

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Skirstytuvų salos jungtis | Tipas 12, CPA10 |
| Diagnoze | - Laido trūkis ritėje - Trumpas sujungimas sklendėje - Minimali skirstytuvo įtampa |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 24 monostabiliems skirstytuvams |
| LED vaizduoklis | - 1 Grupės diagnostika - Kanalo būvis sklendėje |
| Parametrų konfigūravimas | Laido nutrūkimo/kanalo stebėjimas Trumpo jungimo stebėjimas Apkrovos įtampos stebėjimas Kanalo tuščios eigos režimas Kanalo forsavimas Kanalo apsauga |
| Apsauga (trumpo jungimo) | vidinė elektroninė apsauga skirstytuvo išėjimui |
| Nominalus DC įtampos lygis | 20,4 ... 26,4 V |
| Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai | 15 mA (maitinimas elektronikai) 30 mA (maitinimas skirstytuvams) |
| Didž. galingumas kanalui | 0,2 A |
| Didž. suminė srovė moduliui | 4 A |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema | Taip, papildomam maitinimo šaltiniui |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 150 g |
| Elektrinis valdymas | Fieldbus |
| Informacija apie tvirtinimą | PA - sustiprintas |