

# Vienkryptis droselis GRXA-M5-QS-6-D

Gaminio numeris: 195808

FESTO

Išmetamo oro srauto ribojimui, su QS- tipo jungtimi.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-6
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	115 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	70 ... 110 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	185 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	145 ... 170 l/min
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	16 g
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota Chromuotas