



# Elektromagnetinis skirstytuvas MHP2-MS1H-3/20-QS-4-K

Gaminio numeris: 196149

FESTO

atskiras skirstytuvas, greito persijungimo, su kabeliu  
Nutraukiama, galima iki 2007



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	10 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	100 l/min
Pneumatinė linija	QS-4
Darbinė įtampa	24V DC
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Slėgį nuleidžiantis vožtuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Nominalus dydis	2 mm
Tinklelio matmuo	14 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	atgalinės eigos su ribojimais
Darbinis slėgis, reversinis	-0,9 ... 0 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	330 Hz
Išjungimo laikas	2 ms
Įjungimo laikas	1,7 ms
Schaltzeitsteuerung ab 1 Hz	0,2 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: Niederstromphase: 1,25 W, Hochstromphase: 5 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra	susijęs su junginėjimo dažniu
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 40 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	60 g
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Montavimo tipas	Ant PR kolektoriaus
Pneumatinė jungtis, 11	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-4
Pneumatinė jungtis, 33	Pajungimo padas
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	HNBR

Savybės	Reikšmė
	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota padengtas
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota