


# ASI modulis ASI-EVA-4E-M12-5POL

Gaminio numeris: 197069

FESTO

AS sąsaja 4 jutiklio jėjimams



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	darbinei įtampai
Nuolatinė darbinė įtampa, AS sąsaja	26,5 ... 31,6 V
Maksimalus jėjimų skaičius	4
Liekamoji pulsacija, AS sąsaja	20 mVss
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Produkto svoris	200 g
Jėjimo charakteristikos	Pagal IEC 1131-2, tipas 02
Jėjimo grandinės logika	PNP (teigiamas komutavimas)
Montavimo tipas	Su kiauryme