


Jungtis su kabeliu KMH-0,5

Gaminio numeris: 197263

FESTO

MHA1-P...-HC/TC ir MHP1-P...-HC/TC elektromagnetiniams skirstytuvams



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus DC įtampos lygis	24 V
Apsaugos klasė	IP40 Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkto svoris	4 g
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas 2- poliai
Kabelio ilgis	0,5 m
Montavimo tipas	Gnybtas
Korpuso spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	POM
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC