


Slopintuvai U-E-1/4

Gaminio numeris: 197476
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Vakuomo generatoriaus nominalus slėgis	0 ... 8 bar
Srauto debitas į atmosferą	3.200 l/min
Garso slėgio lygis	77 dB(A)
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	11,4 g
Pneumatinis pajungimas	PT1/4
Informacija apie smūgių slopintuvo įdėklą	PE
Informacija apie smeigę	PE