


Lygiagretūs griebtuvai HGP-16-A-B-G1

Gaminio numeris: 197546

FESTO

Savaime centruojantis, gali būti naudojamas kaip vidinis ir išorinis griebtuvas, bekontaktinis pozicijos indikavimas, sugriebimo jėgos išlaikymas, atidarant -G1.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Spaustuvų eiga	5 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,2 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	$\leq 0,04$ mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	lygiagretus
Griebtuvo jėga	atidarant, G1
Konstrukcija	Svirtis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	5 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. atidarymo laikas prie 6 bar	39 ms
Min. uždarymo laikas prie 6 bar	62 ms
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μ m Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μ m
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	10 ... 60 °C
Maksimali dinaminė jėga ant griebtuvo piršto Fz	9 N
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	90 N
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mx	0,33 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	3,3 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas My	0,33 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	3,3 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mz	0,33 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	3,3 Nm
Produkto svoris	197 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	PA
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys kietai anoduotas
Informacija apie griebtuvus	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis