

Spiralinis plastikinis vamzdelis PUN-10X1,5-S-6-BL

Gaminio numeris: 197598

FESTO

Labai lankstus, didelis atsparumas hidrolizei



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Darbinis ilgis | 6 m |
| Išorinis diametras | 10 mm |
| Bloko ilgis | 0,91 m |
| Vidinis diametras | 7 mm |
| Ritės skersmuo | 80 mm |
| Apvijų skaičius | 70 |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar |
| Leidimas | TUV |
| Skyriaus sertifikatas | B 013277 0506 00 |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -35 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 760 g |
| Pneumatinis pajungimas | Kištuko jungties išorinis skersmuo 10mm |
| Spalva | mėlynas |
| Atramos kietumas | D 52 +/-3 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |