


Checkbox CHB

Gaminio numeris: 197890

FESTO



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Maksimalus detalės skersmuo	80 mm
Skaičiavimo funkcija	Taip
Apsaugos klasė	IP54
Kodavimo įtaiso prijungimas	Pagal RS 485 specifikaciją
Maksimalus detalės ilgis	Priklauso nuo juostinio konvejerio greičio ir reikalaujamos rezoliucijos
Minimalus detalės skersmuo	0,5 mm
Minimalus detalės ilgis	3 mm
Išėjimai	Konvejerio įrangos valdymo įtaisai Juostinio konvejerio valdymas / parengtis "Warning" būsenos žinutė Išėjimo klaida Kameros prapūtimo vožtuvas Būsena 0 Būsena 1 Dalis 1: gerai ir teisingai orientuota Dalis 2: gerai ir teisingai orientuota Dalis 3: gerai ir teisingai orientuota Dalis 4: gerai ir teisingai orientuota Dalis 5: gerai ir teisingai orientuota Dalis 6: gerai ir teisingai orientuota Gera dalis, neteisingai orientuota Neteisinga dalis PLC_Power Pasiekus nustatymą iš anksto įjungti skaitiklį
Įėjimai	Montuojamas jutiklis 3 Montuoti jutiklį 2 Montuojamas jutiklis 4 Montuojamas jutiklis 5 Išorinis paleidimas Counter Reset Išorinė klaida Montuojamas jutiklis 6 Išorinis jutiklis Type Select 0 Montuoti jutiklį 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4
Maksimalus skirtingų orientacijų skaičius atmintyje	8
Maksimalus atminčių skaičius	48
Parinkimų kiekis	Software CheckOpti

Savybės	Reikšmė
Valdymo funkcija	Rūšis Atpažinti Skaičiavimas
Skaičiavimo diapazonas	1 - 10 Mio.
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Vidinis tirpusis saugiklis	1 lėtas pūtimas
Nominalus AC įtampos lygis	85 ... 264 V
Elektroninis išėjimo ribojimas	700 mA
Maksimali bendra srovė PLV prijungime	1 A
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Aplinkos sąlygos	Sausas Ekranavimas nuo stiprių išorinių šviesos šaltinių Galimai švariausias aplinkos oras
Aplinkos temperatūra	10 ... 50 °C
Įvertinimo sąsaja	4-poliai M12x1 Kištuko lizdas 115 Kbaud RS 232 sąsaja