


Mini kreipiamoji su pneumatine pavara SLT-16-150-A-CC-B

Gaminio numeris: 197901

FESTO

su tiksliais didelės galios rutulinių guolių kreipiančiosiomis ir smūgių amortizatoriais.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	150 mm
Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis	5 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių.
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji
Konstrukcija	Kinematinis sujungimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Kartojimo tikslumas	0,02 mm
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	2 Nm
Dempferiavimo ilgis	5 mm
Maksimali jėga Fy	660 N
Maksimali jėga Fz	660 N
Maksimalus momentas Mx	12,6 Nm
Maksimalus momentas My	12,6 Nm
Maksimalus momentas Mz	3,5 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	207 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	242 N
Judanti masė	830 g
Produkto svoris	1.708 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	HNBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis