


Vidinė žarnos jungtis C-3/8-P-9

Gaminio numeris: 2025

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	6,5 mm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing internal diameter 9 mm