


Vienkryptis droselis GR-3/4

Gaminio numeris: 2103

FESTO

Vienkryptis oro valdymas.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	3.300 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	4800 l/min
Darbinis slėgis	0,3 ... 15 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	Aliuminio liejinys
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	938 g
Informacija	atitinka RoHS