

Sujungimo kištukas KS4-1/4-A

Gaminio numeris: 2154

FESTO

Užsidarančioms greitoms sukabinimo jungtims.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 7,85 mm |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 12 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.260 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 9,5 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 15 % |
| Produkto svoris | 21 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |