



# Elektromagnetinis skirstytuvas MCH-4-1/4

Gaminio numeris: 2201  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	4/2 vienos rėtės
Veikimo būdas	elektrinis
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Sandarinio principas	švelnus
Valdymo tipas	valdoma
Išjungimo laikas	23 ms
Ijungimo laikas	16 ms
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminio liejinys