

Metalinėmis juostomis ekranuota žarna P-6-BL

Gaminio numeris: 2231
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	13 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	45 mm
Vidinis diametras	6 mm
Min. lenkimo spindulys	20 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,144 kg/m
Pneumatinis pajungimas	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	A 68 +/- 5
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	NBR