


# Maitinimo šaltinis CACN-3A-7-5

Gaminio numeris: 2247683  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	125 mm
Aukštis	130 mm
Ilgis	85 mm
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija
Pirminis šaltinis	Vienos fazės
Srovės jėgimas	2,2 - 1,2 A
Nominali išėjimo įtampa DC	48 V
Nominali išėjimo srovė	5 A
Įėjimo įtampos riba AC	100 ... 240 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	50 ms
Linijos dažnis	45 ... 65 Hz
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-40 ... 85 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 %
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkto svoris	1.240 g
Montavimo tipas	su bėgeliu
Informacija	atitinka RoHS