


Maitinimo šaltinis CACN-11A-7-20

Gaminio numeris: 2247685
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	125 mm
Aukštis	130 mm
Ilgis	240 mm
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija
Pirminis šaltinis	Trijų fazių
Srovės jėgimas	2,3 - 1,9 A
Nominali išėjimo įtampa DC	48 V
Nominali išėjimo srovė	20 A
Įėjimo įtampos riba AC	400 ... 500 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	50 ms
Linijos dažnis	45 ... 65 Hz
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-40 ... 85 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 %
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkto svoris	3.500 g
Montavimo tipas	su bėgeliu
Informacija	atitinka RoHS