


# Prispaudimo įvorė EAMH-110-16-C34

Gaminio numeris: 2429558

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	110
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	31,2 kgmm <sup>2</sup>
Produkto svoris	208 g
Informacija	atitinka RoHS