


# Apvalus cilindras DGS-40-140

Gaminio numeris: 2476  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Be galinės padėties amortizacijos](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	140 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	0,6 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	633 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	754 N
Pneumatinis pajungimas	G1/4