


# Amortizatorius DYSC-20-18-Y1F

Gaminio numeris: 2479149

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	20
Eiga	18 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,3 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	16 mm
Maks. stabdymo jėga	3.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	38 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	80.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,32 J
Numetimo jėga	10 N
Produkto svoris	370 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas