


Pagrindas

VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

Gaminio numeris: 2605075

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|--|
| Plotis | 26 mm |
| Funkcionalus prievadas 32 | G1/8 |
| Funkcionalus prievadas 34 | G1/8 |
| Pneumatinė prieiga 22 | G1/8 Pajungimo padas |
| Pneumatinė prieiga 44 | Pajungimo padas G1/8 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbinis slėgis | 0 ... 16 bar |
| Valdymo slėgis | 3 ... 8 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 800 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 1.200 g |
| Valdomas oro portas 14 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material manifold | Aliuminio liejinys |
| Material o-ring | NBR |
| Material screws | Plienas |