


Kreipiamosios EAGF-V2-KF-63-

Gaminio numeris: 2608521

FESTO

For electric cylinder ESBF.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	63
Eiga	1 ... 500 mm
Reverso tarpelis	0 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	1.260 N
Max. force Fy static	1.600 N
Maksimali jėga Fz	1.260 N
Max. force Fz static	1.600 N
Maksimalus momentas Mx	75 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	95 Nm
Maksimalus momentas My	90 Nm
Maksimalus statinis momentas My	115 Nm
Maksimalus momentas Mz	90 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	115 Nm
Perstūmimo jėga	15 N
Judanti masė 0 mm eigos	2.560 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	5.525 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	49 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	49 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	48 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,1 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminiškai apdirbtas plienas
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material yoke plate	Plienas