


Pagrindas VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Gaminio numeris: 2614863

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	42 mm
Funkcionalus prievadas 32	G1/8
Funkcionalus prievadas 34	G1/8
Pneumatinė prieiga 22	Pajungimo padas G1/4
Pneumatinė prieiga 44	Pajungimo padas G1/4
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.400 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	2.480 g
Valdomas oro portas 14	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys
Material o-ring	NBR
Material screws	Plienas