

# Sandarinio žiedas NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

Gaminio numeris: 2652519

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dėžės dydis	10
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Nominalus užveržimo momentas	35 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Produkto svoris	0,15 g
Pneumatinis pajungimas	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PEEK