


Koto apkaba SG-M10

Gaminio numeris: 2674

FESTO

Su šešiakampe veržle, sukimo cilindro tvirtinimui (koto pusė) DIN ISO 8140.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M10
Paremtas standartu	ISO 8140
Atitinka standartus	DIN 71752
Srieginis prijungimas	Vidinis sriegis M10
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	104 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting pin	Plienas Galvanizuota
Material clevis	Plienas Galvanizuota
Material nut	Plienas Galvanizuota