

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-110-D50-100A-120-S1

Gaminio numeris: 2799488

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------|-----------------------|
| Dydis | 110 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pavaros perdavimo santykis | 1:1 |
| Maksimalus greitis | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 799 kgmm ² |
| Tuščios eigos momentas | 0,3 Nm |
| Keičiamas momentas | 25 Nm |
| Produkto svoris | 5.050 g |
| Interface code, actuator | D50B |
| Interface code, motor in | 100A |
| Informacija | atitinka RoHS |