



# Apvalus cilindras DGS-40- -S2

Gaminio numeris: 2807  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Be galinės padėties amortizacijos](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

| Savybės                             | Reikšmė                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ėiga                                | 1 ... 2.000 mm              |
| Stūmoklio diametras                 | 40 mm                       |
| Dempferiavimas                      | Be amortizavimo             |
| Pozicijos atpažinimas               | Be                          |
| Variantai                           | Stūmoklio kotas į abi puses |
| Darbinis slėgis                     | 0,6 ... 10 bar              |
| Darbo režimas                       | dvipusio veikimo            |
| Aplinkos temperatūra                | -20 ... 80 °C               |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant   | 633 N                       |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 633 N                       |
| Pneumatinis pajungimas              | G1/4                        |