


# Sujungimų blokas MRS-4

Gaminio numeris: 2844348

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	2,5 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	4 Nm
Produkto svoris	650 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys