


Precizinis manometras PAGN-40-1M-R18-1.6

Gaminio numeris: 2849916

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Indikacijos diapazonas (bar) | 0 ... 10 bar |
| Display range | 0 ... 1 MPa |
| Atitinka standartus | EN 837-1 |
| Manometro nominalus dydis | 40 |
| Konstrukcija | manometras |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Darbinė terpė | Inertinės dujos Neutralūs skysčiai |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure | 0 ... 145 psi |
| Kintantis apkrovos faktorius | 0,66 |
| Matavimo tikslumo klasė | 1,6 |
| Apsaugos klasė | IP43 |
| Saugojimo temperatūra | -40 ... 70 °C |
| Terpės temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Pajungimo pozicija | Užpakalinė centrinė pusė |
| Pneumatinis pajungimas | R1/8 |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Material of threaded plug | Žalvaris |
| Material housing | PBT |
| Material screen | PS |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Produkto svoris | 60 g |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Netinka acetilenui Netinka deguoniui |
| Skalė | Dviguba skalė MPa (outer scale) bar (inner scale) |