

# Posūtkio cilindrai DFAW-50-50-CEB6-PPSA

Gaminio numeris: 2876459  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė   |
|--|---|
| Eiga   | 50 mm   |
| Stūmoklio diametras                          | 50 mm   |
| Width of rod clevis                          | 19,5 mm   |
| Width of swivel mounting                     | 19,5 mm   |
| Dempferiavimas                               | PPS: savaime susireguliuojantis demferavimas  |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks  |
| Konstrukcija                                 | Stūmoklis<br>Cilindro kotas su šakute.<br>Šarnyrinis tvirtinimas prie priekinio dangtelio<br>Cilindro įvorė |
| Greičio reguliavimas                         | Abejose pusėse integruoti droseliai.  |
| Pozicijos atpažinimas                        | priartėjimo jutikliams  |
| Koto galas                                   | Išorinis sriegis su šakute  |
| Darbinis slėgis                              | 2 ... 10 bar  |
| Darbo režimas                                | dvipusio veikimo  |
| Darbinė terpė                                | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei      | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)                          |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 0 - No corrosion stress   |
| Aplinkos temperatūra                         | -10 ... 60 °C   |
| Dempferiavimo ilgis                          | 24 mm   |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant            | 990 N   |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant          | 1.178 N   |
| Judanti masė 0 mm eigos                      | 653 g   |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                | 37 g  |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                | 3.432 g   |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 25 g  |
| alternatyvūs pajungimai                      | Žiūrėkite produkto brėžinį  |
| Montavimo tipas                              | Su šarnyriniu tvirtinimu ant cilindro priekinio dangtelio.<br>su priedais                                   |
| Pneumatinis pajungimas                       | G1/4  |
| Material rod clevis                          | Padengtas aliuminiu<br>anoduotas  |
| Informacija                                  | atitinka RoHS   |
| Material wiper seal                          | Bronzinis   |
| Material cover                               | Padengtas aliuminiu   |
| Material seals                               | NBR   |
| Material piston rod                          | Termiškai apdirbtas plienas<br>padengta storu chromo sluoksniu  |
| Material cylinder barrel                     | Aliuminio liejinys<br>anoduotas   |