


Posūtkio cilindrai DFAW-63-75-CRB4-PPSA

Gaminio numeris: 2885038

Nebetiekiamas produktas

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškote prekės alternatyvos kataloge

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Eiga | 125 mm |
| Stūmoklio diametras | 63 mm |
| Width of rod clevis | 16,5 mm |
| Width of swivel mounting | 16,5 mm |
| Dempferiavimas | PPS: savaime susireguliuojantis demferavimas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Stūmoklis Cilindro kotas su šakute. Šarnyrinis tvirtinimas prie priekinio dangtelio Cilindro įvorė |
| Greičio reguliavimas | Abejose pusėse integruoti droseliai. |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Koto galas | Išorinis sriegis su šakute |
| Darbinis slėgis | 2 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Dempferiavimo ilgis | 24 mm |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 1.682 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 1.870 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 717 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 39 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 4.090 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 25 g |
| alternatyvūs pajungimai | Žiūrėkite produkto brėžinį |
| Montavimo tipas | Su šarnyriniu tvirtinimu ant cilindro priekinio dangtelio. su priedais |
| Pneumatinis pajungimas | G1/4 |
| Material rod clevis | Padengtas aliuminiu anoduotas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material wiper seal | Bronzinis |
| Material cover | Padengtas aliuminiu |
| Material seals | NBR |
| Material piston rod | Termiškai apdirbtas plienas padengta storu chromo sluoksniu |
| Material cylinder barrel | Aliuminio liejinys anoduotas |