

Ašies komplektas EAMM-A-D60-80G-S1

Gaminio numeris: 2946762

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	17 Nm
Produkto svoris	1.350 g
Interface code, actuator	D60A D60B
Interface code, motor in	80G
Informacija	atitinka RoHS