

# Įmovos veržlė MCK-PK-9

Gaminio numeris: 2967

FESTO

Metalinė versija



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Vidinis sriegis M16x1                              |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 1 MPa  |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | 0 ... 10 bar                                       |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 145 psi                                      |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 2 - Moderate corrosion stress                      |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L                                     |
| Aplinkos temperatūra                            | -10 ... 60 °C                                      |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | 9 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle |
| Material of union nut                           | Anodised wrought aluminium alloy                   |
| Informacija                                     | atitinka RoHS                                      |