



# Elektromagnetinis skirstytuvas MZH-5/3E-M3-L-LED

Gaminio numeris: 30197

FESTO

Mikro pneumatika, su elektromagnetais, rankiniu valdymu, be elektrinių jungčių.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas
Standartinis nominalus srauto debitas	40 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 7 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Apsaugos klasė	IP40 su šakute
Nominalus dydis	1,5 mm
Valdymo tipas	valdoma
Išjungimo laikas	30 ms
Ijungimo laikas	5 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24V DC: 0,55W
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	50 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas M3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas M3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas M3
Pneumatinis pajungimas, portas 4	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Pajungimo padas
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu