


Pagrindas NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Gaminio numeris: 30427

FESTO

Su portų žymėjimu pagal ISO 5599/I ir integruota elektrine jungtimi pagal ISO 5599/II. Jungtys iš apačios.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Leidimas	UL - Recognized (OL)
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	1/8 NPTF
Valdomas oro portas 14	1/8 NPTF
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPTF
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPTF
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/4 NPTF
Pneumatinis pajungimas, portas 4	1/4 NPTF
Pneumatinis pajungimas, portas 5	1/4 NPTF