



Posūkio pavara DRQ-63-270-PPVJ-A

Gaminio numeris: 30602
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	63
Dempferiavimo kampas	65 deg
Abiejose pusėse nustatomas posūkio kampas	-10 /+11 deg
Pasisukimo kampas	270 deg
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija, reguliuojama
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	0,7 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	37 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,04 kgm ²
Produkto svoris	12.200 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G3/8
Informacija apie pavaros veleną	Grūdintas plienas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)