


Jungtis su kabeliu KMF-1-230AC-2.5

Gaminio numeris: 30936

FESTO

Surinktas, F solenoidams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	170 g
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas
Nominali darbinė kintama įtampa	230 V
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio skersmuo	6 mm
Kabelio struktūra	3x0,75
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC POM
Material electrical contact	Bronzinis