


Jungtis su kabeliu KMV-1-24DC-5-LED

Gaminio numeris: 30941

FESTO

Surinktas, V solenoidams.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Darbo režimo dispėjus | LED |
| Montavimo tipas | Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Produkto svoris | 320 g |
| Elektrinis pajungimas | Kištuvo lizdas Plug pattern type B to EN 175301-803 |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Apsaugotas įžeminimas | Galimas |
| Kabelio ilgis | 5 m |
| Kabelio skersmuo | 6 mm |
| Kabelio struktūra | 3x0,75 |
| Apsaugos klasė | IP67 pagal IEC 60529 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| Material cable sheath | PVC |
| Material housing | PC |
| Material electrical contact | Bronzinis |