

Sriegtinė įmovos detalė CRCN-M5-PK-2

Gaminio numeris: 30985

FESTO

Korozijai atsparus,
su sandarinimo žiedu,
PAN, PUN, PL, PP, PU vamzdeliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	1,5 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Dėžės dydis	10
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	1,8 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 3 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of threaded seal	NBR aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis