

Koto apkaba SG-M8

Gaminio numeris: 3111

★ Kernprogramm

Su šešiakampe veržle, sukimo cilindro tvirtinimui (koto pusė) DIN ISO 8140.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M8
Atitinka standartus	DIN 71752 ISO 8140
Srieginis prijungimas	Vidinis sriegis M8
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	53 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting pin	Plienas Galvanizuota
Material clevis	Plienas Galvanizuota
Material nut	Plienas Galvanizuota