


# Pinch valve VZQA-C-M22C-...

Gaminio numeris: 3174282

FESTO

Pneumatically actuated pinch valve, safety position closed.



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Pneumatiškai valdoma užspaudžiama sklendė
Veikimo būdas	pneumatinė
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Clamp to ASME-BPE, type A Clamp to ASME-BPE, type B Clamp to DIN 32676 series A G1 G1/2 G1/4 1 NPT 1/2 NPT 1/4 NPT
Skersmuo DN	6 15 25
Skirstytuvo funkcija	2/2 uždaras, vienos ritės
Srauto kryptis	reversuojamas
Terpės slėgis	0 ... 6 bar
Darbinis slėgis	3,5 ... 6 bar
Nominalus armatūros slėgis	10
Trūkimo slėgis	16 bar
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	Su išoriniu valdymu
Pagalbinis oro valdymo portas 12	M3 M5
Valdymo terpė	Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Terpė	Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Vanduo
Didž. Klampumas	4.000 mm <sup>2</sup> /s
Terpės temperatūra	-5 ... 100 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	5 ... 30 °C
Srautas Kv	0,7 ... 18 m <sup>3</sup> /h
Ijungimo laikas	125 ... 250 ms
Išjungimo laikas	125 ... 400 ms
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Aliuminio liejinys aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Korpuso medžiagos numeris	1.4301

Savybės	Reikšmė
Material housing cover	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis Aliuminio liejinys
Korpuso dangtelio medžiagos numeris	1.4404 / AISI 316L
Material seals	FPM
Material shut-off element	EPDM VMQ (silikonas)
Produkto svoris	137 ... 2.408 g
Food-safe	See Supplementary material information See declaration of conformity
Material bowl	PA6 PPS