

Apatinės atramos apkaba LBG-63

Gaminio numeris: 31764

FESTO

Flanšas su sferiniu ir besisukančiu guoliu SSNG arba SGS cilindrams DNGU, DNG, DNC arba flanšas SSNG arba SGS su sferiniu ir besisukančiu guoliu su cilindrais AEN, ADN, ADNP.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	63
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	580 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Nerūdijančio plieno lydinys
Material mounting pin	Grūdintas plienas
Material lock	Spyruoklinis plienas