


# Kreipiamosios EAGF-P1-KF-25-100

Gaminio numeris: 3192945  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

For electric cylinder EPCO.

Type to be discontinued. Available until 2025. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Eiga	100 mm
Reverso tarpelis	0 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Maksimalus pagreitis	25 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	1 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Maksimali jėga Fy	320 N
Max. force Fy static	415 N
Maksimali jėga Fz	320 N
Max. force Fz static	415 N
Maksimalus momentas Mx	15 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	19 Nm
Maksimalus momentas My	10 Nm
Maksimalus statinis momentas My	12 Nm
Maksimalus momentas Mz	10 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	12 Nm
Perstūmimo jėga	4 N
Judanti masė 0 mm eigos	300 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.080 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	12 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	12 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	30 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,5 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminiškai apdirbtas plienas padengta storu chromo sluoksniu
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material yoke plate	Aliuminio liejinys anoduotas